

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: NO.4-40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 NO.4-40
GTIN	4062406041038
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 91 giorni
Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 40
Ø Filettatura: 2,85 mm
Lunghezza complessiva L: 56 mm
Ø Codolo D_s: 3,5 mm
Quadro del codolo □: 2,7 mm
Ø Preforo: 2,27 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	2,85 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Profondità filettatura	8,55 mm
Norma	DIN 371
Filetti per pollice	40
Passo della filettatura	0,635 mm
Quadro del codolo □	2,7 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	2,27 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	3,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	4-40 UNC LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare