

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.3/16-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 1.3/16-20
GTIN	4062406042318
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 20

Ø Filettatura: 30,162 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

Ø Codolo D_s: 22 mm

Quadro del codolo □: 18 mm

Ø Preforo: 28,97 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	28,97 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	20
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	30,162 mm
Numero taglienti Z	4
Quadro del codolo □	18 mm

Ø Codolo D _s	22 mm
Profondità filettatura	60,32 mm
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	180 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.3/16-20 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare