

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: NO.1-72****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 NO.1-72
GTIN	4062406040963
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 91 giorni  
Quantità minima d'ordine: 25 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNF-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 371  
Filetti per pollice: 72  
Ø Filettatura: 1,85 mm  
Lunghezza complessiva L: 45 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Quadro del codolo □: 2,1 mm  
Ø Preforo: 1,55 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,8 mm
Lunghezza complessiva L	45 mm
Ø Filettatura	1,85 mm
Filetti per pollice	72
Norma	DIN 371
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	2

Passo della filettatura	0,353 mm
Ø Preforo	1,55 mm
Numero taglienti Z	2
Profondità filettatura	5,55 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	1-72 UNF LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare