

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/16-20

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 130040 1.1/16-20 |
| GTIN | 4062406044411 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 26,99 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø Codolo D_s: 20 mm
 Quadro del codolo □: 16 mm
 Ø Preforo: 25,8 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ø Filettatura | 26,99 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Filetti per pollice | 20 |
| Ø Codolo D _s | 20 mm |
| Quadro del codolo □ | 16 mm |
| Ø Preforo | 25,8 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Numero taglienti Z | 4 |
| Profondità filettatura | 67,5 mm |
| Lunghezza complessiva L | 160 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Passo della filettatura | 1,27 mm |
| Tipo di filettatura | UN |
| Misura del filetto | 1.1/16-20 UN |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2xD in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |