

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 2-20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130036 2-20
GTIN	4062406043124
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 50,8 mm
 Lunghezza complessiva L: 250 mm
 Ø codolo D_s: 40 mm
 Quadro del codolo □: 32 mm
 Ø preforo: 49,58 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	49,58 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	50,8 mm
Filetti per pollice	20
Ø Codolo D _s	40 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm

Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	101,6 mm
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo □	32 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	2-20 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare