

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1/2-14**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 1/2-14
GTIN	4062406041632
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 14  
 Ø Filettatura: 12,7 mm  
 Lunghezza complessiva L: 110 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 11 mm  
 Quadro del codolo □: 9 mm  
 Ø preforo: 11 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	12,7 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Preforo	11 mm
Profondità filettatura	25,4 mm

Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,814 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Filetti per pollice	14
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1/2-14 UNS LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare