

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.3/4-20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130040 1.3/4-20
GTIN	4062406045135
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 44,45 mm
 Lunghezza complessiva L: 220 mm
 Ø Codolo D_s: 36 mm
 Quadro del codolo □: 29 mm
 Ø Preforo: 43,25 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	20
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	44,45 mm
Ø Preforo	43,25 mm
Quadro del codolo □	29 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	111,1 mm

Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	220 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Ø Codolo D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.3/4-20 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare