

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 7/8-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 7/8-10
GTIN	4062406042035
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 10
Ø Filettatura: 22,23 mm
Lunghezza complessiva L: 140 mm
Ø Codolo D_s: 18 mm
Quadro del codolo □: 14,5 mm
Ø Preforo: 19,75 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	19,75 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Profondità filettatura	66,69 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	22,23 mm

Lunghezza complessiva L	140 mm
Filetti per pollice	10
Passo della filettatura	2,54 mm
Ø Codolo D _s	18 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	7/8-10 UNS LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare