

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.15/16-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 1.15/16-20
GTIN	4062406043087
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 20
Ø Filettatura: 49,212 mm
Lunghezza complessiva L: 250 mm
Ø Codolo D_s: 40 mm
Quadro del codolo □: 32 mm
Ø Preforo: 48 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo □	32 mm
Profondità filettatura	98,4 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Preforo	48 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Materiale da taglio	HSS E

Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	49,212 mm
Ø Codolo D _s	40 mm
Filetti per pollice	20
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.15/16-20 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare