

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: NO.10-36

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130036 NO.10-36
GTIN	4062406041137
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 36
 Ø Filettatura: 4,83 mm
 Lunghezza complessiva L: 70 mm
 Ø Codolo D_s: 6 mm
 Quadro del codolo □: 4,9 mm
 Ø Preforo: 4,15 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	4,83 mm
Profondità filettatura	14,49 mm
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	4,9 mm
Ø Preforo	4,15 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Ø Codolo D _s	6 mm
Passo della filettatura	0,706 mm
Filetti per pollice	36
Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	70 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	10-36 UNS LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare