

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.3/8-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 1.3/8-10
GTIN	4062406044787
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 10
Ø Filettatura: 34,925 mm
Lunghezza complessiva L: 200 mm
Ø Codolo D_s: 28 mm
Quadro del codolo □: 22 mm
Ø Preforo: 32,6 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Passo della filettatura	2,54 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Filettatura	34,925 mm
Ø Codolo D _s	28 mm
Quadro del codolo □	22 mm
Materiale da taglio	HSS E

Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	87,31 mm
Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	10
Ø Preforo	32,6 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1.3/8-10 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare