

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/2-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 1.1/2-18
GTIN	4062406044886
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNEF
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 18
Ø Filettatura: 38,1 mm
Lunghezza complessiva L: 200 mm
Ø Codolo D_s: 32 mm
Quadro del codolo □: 24 mm
Ø Preforo: 36,9 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	32 mm
Profondità filettatura	95,25 mm
Filetti per pollice	18
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	38,1 mm
Passo della filettatura	1,411 mm

Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	200 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo □	24 mm
Ø Preforo	36,9 mm
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	1.1/2-18 UNEF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare