

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 7/8-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 7/8-10
GTIN	4062406044275
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 10
Ø Filettatura: 22,225 mm
Lunghezza complessiva L: 140 mm
Ø Codolo D_s: 18 mm
Quadro del codolo □: 14,5 mm
Ø Preforo: 19,75 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	14,5 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Codolo D _s	18 mm
Filetti per pollice	10
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	2,54 mm
Numero taglienti Z	4

Profondità filettatura	55,56 mm
Ø Filettatura	22,225 mm
Ø Preforo	19,75 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	7/8-10 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare