

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.3/8-12**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 1.3/8-12
GTIN	4062406044770
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNF  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 12  
 Ø Filettatura: 34,925 mm  
 Lunghezza complessiva L: 200 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Quadro del codolo □: 22 mm  
 Ø Preforo: 32,75 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	22 mm
Profondità filettatura	87,31 mm
Passo della filettatura	2,117 mm
Ø Preforo	32,75 mm
Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	12
Ø Filettatura	34,925 mm

Norma	DIN 376
Ø Codolo D <sub>s</sub>	28 mm
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	200 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	1.3/8-12 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare