

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.6-40

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130040 NO.6-40
GTIN	4062406043308
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNF
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 40
 Ø Filettatura: 3,505 mm
 Lunghezza complessiva L: 56 mm
 Ø Codolo D_s: 4 mm
 Quadro del codolo □: 3 mm
 Ø Preforo: 2,95 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Codolo D _s	4 mm
Filetti per pollice	40
Ø Preforo	2,95 mm
Quadro del codolo □	3 mm
Ø Filettatura	3,505 mm

Passo della filettatura	0,635 mm
Profondità filettatura	8,8 mm
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	56 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	6-40 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare