

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 9/16-24

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130040 9/16-24
GTIN	4062406043919
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNEF
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 24
 Ø Filettatura: 14,288 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 11 mm
 Quadro del codolo □: 9 mm
 Ø Preforo: 13,4 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	11 mm
Passo della filettatura	1,058 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	9 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	14,288 mm
Norma	DIN 376

Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	24
Ø Preforo	13,4 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Profondità filettatura	35,72 mm
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	9/16-24 UNEF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare