

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 5/8-11****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130040 5/8-11 |
| GTIN | 4062406044046 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 11
Ø Filettatura: 15,875 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 12 mm
Quadro del codolo □: 9 mm
Ø Preforo: 13,53 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza complessiva L | 110 mm |
| Ø Codolo D _s | 12 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Norma | DIN 376 |
| Passo della filettatura | 2,309 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Quadro del codolo □ | 9 mm |
| ∅ Filettatura | 15,875 mm |
| ∅ Preforo | 13,53 mm |
| Profondità filettatura | 39,7 mm |
| Filetti per pollice | 11 |
| Tipo di filettatura | UNC |
| Misura del filetto | 5/8-11 UNC |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2xD in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |