

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.3-48****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 NO.3-48
GTIN	4062406043254
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 91 giorni  
Quantità minima d'ordine: 25 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNC  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 371  
Filetti per pollice: 48  
Ø Filettatura: 2,515 mm  
Lunghezza complessiva L: 50 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Quadro del codolo □: 2,1 mm  
Ø Preforo: 2,05 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	2,515 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	2,05 mm
Profondità filettatura	6,29 mm
Passo della filettatura	0,529 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,8 mm

Filetti per pollice	48
Quadro del codolo □	2,1 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	3-48 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare