

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.1-72****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 NO.1-72
GTIN	4062406043209
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 91 giorni
Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNF
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 72
Ø Filettatura: 1,854 mm
Lunghezza complessiva L: 45 mm
Ø Codolo D_s: 2,8 mm
Quadro del codolo □: 2,1 mm
Ø Preforo: 1,55 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	72
Ø Filettatura	1,854 mm
Numero taglienti Z	2
Passo della filettatura	0,353 mm
Lunghezza complessiva L	45 mm
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	2

Profondità filettatura	4,635 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Ø Preforo	1,55 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	2,8 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	1-72 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare