

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.5/16-20


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 1.5/16-20
GTIN	4062406046927
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 33,338 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø Codolo D_s: 28 mm
 Quadro del codolo □: 22 mm
 Ø Preforo: 32,15 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	33,338 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	20
Ø Codolo D _s	28 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4

Profondità filettatura	83,3 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Ø Preforo	32,15 mm
Quadro del codolo □	22 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.5/16-20 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare