

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/8-20**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 1.1/8-20
GTIN	4062406046712
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 20

Ø Filettatura: 28,575 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 22 mm

Quadro del codolo □: 18 mm

Ø Preforo: 27,37 mm

## Descrizione tecnica

Filetti per pollice	20
Ø Preforo	27,37 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	28,575 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	18 mm

Passo della filettatura	1,27 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	22 mm
Profondità filettatura	71,44 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.1/8-20 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare