

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1/2-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 1/2-18
GTIN	4062406046095
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 18

Ø Filettatura: 12,7 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø Preforo: 11,4 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità filettatura	31,75 mm
Ø Preforo	11,4 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	9 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,411 mm

Ø Filettatura	12,7 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	18
Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1/2-18 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare