

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.5/16-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 1.5/16-8
GTIN	4062406046965
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 8

Ø Filettatura: 33,338 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 28 mm

Quadro del codolo □: 22 mm

Ø Preforo: 30,3 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	30,3 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Lunghezza complessiva L	200 mm
Quadro del codolo □	22 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	28 mm
Norma	DIN 376

Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	8
Profondità filettatura	83,3 mm
Ø Filettatura	33,338 mm
Passo della filettatura	3,175 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.5/16-8 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare