

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 2-4,5


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 2-4,5
GTIN	4062406047672
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	32 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	4
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Filettatura	50,8 mm
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	127 mm
Ø Preforo	45,03 mm
Ø Codolo D _s	40 mm
Passo della filettatura	5,644 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	2-4,5 UNC LH

Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare