

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1/4-40**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 1/4-40
GTIN	4062406045746
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 371  
 Filetti per pollice: 40  
 Ø Filettatura: 6,35 mm  
 Lunghezza complessiva L: 80 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 7 mm  
 Quadro del codolo □: 5,5 mm  
 Ø Preforo: 5,75 mm

## Descrizione tecnica

Ø Preforo	5,75 mm
Profondità filettatura	15,9 mm
Filetti per pollice	40
Ø Filettatura	6,35 mm
Passo della filettatura	0,635 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm

Ø Codolo D <sub>s</sub>	7 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1/4-40 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare