

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/2-20**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 1.1/2-20
GTIN	4062406047115
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 20  
 Ø Filettatura: 38,1 mm  
 Lunghezza complessiva L: 200 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Quadro del codolo □: 24 mm  
 Ø Preforo: 36,89 mm

## Descrizione tecnica

Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	24 mm
Ø Preforo	36,89 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	200 mm

Profondità filettatura	95,25 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	38,1 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Filetti per pollice	20
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.1/2-20 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare