

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.3/4-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 1.3/4-12
GTIN	4062406047412
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 12

Ø Filettatura: 44,45 mm

Lunghezza complessiva L: 220 mm

Ø Codolo D_s: 36 mm

Quadro del codolo □: 29 mm

Ø Preforo: 42,4 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	111,1 mm
Filetti per pollice	12
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	44,45 mm
Ø Codolo D _s	36 mm
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	220 mm

Quadro del codolo □	29 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Ø Preforo	42,4 mm
Passo della filettatura	2,117 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.3/4-12 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare