

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1/2-27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 1/2-27
GTIN	4062406046064
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 27

Ø Filettatura: 12,7 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø Codolo D_s: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø Preforo: 11,85 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	11,85 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Passo della filettatura	0,94 mm
Ø Filettatura	12,7 mm
Ø Codolo D _s	11 mm
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	27

Profondità filettatura	31,75 mm
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	9 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1/2-27 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare