

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.3/8-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 1.3/8-8
GTIN	4062406047030
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 8

Ø Filettatura: 34,925 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Ø Codolo D_s: 28 mm

Quadro del codolo □: 22 mm

Ø Preforo: 31,9 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	28 mm
Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	87,31 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	34,925 mm
Ø Preforo	31,9 mm

Lunghezza complessiva L	200 mm
Filetti per pollice	8
Quadro del codolo □	22 mm
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	3,175 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.3/8-8 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare