

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.3/16-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 1.3/16-12
GTIN	4062406046811
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 12  
Ø Filettatura: 30,162 mm  
Lunghezza complessiva L: 180 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 22 mm  
Quadro del codolo □: 18 mm  
Ø Preforo: 28,2 mm

**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	2,117 mm
Ø Filettatura	30,162 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D <sub>s</sub>	22 mm
Profondità filettatura	75,4 mm
Filetti per pollice	12
Numero di scanalature per i trucioli	4

Quadro del codolo □	18 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	28,2 mm
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	180 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.3/16-12 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare