

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 3/4-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 3/4-24
GTIN	4062406046347
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	47,63 mm
Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	24
Passo della filettatura	1,058 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	14 mm
Ø Preforo	18,1 mm
Ø Filettatura	19,05 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNS-LH

Misura del filetto	3/4-24 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare