

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.5-40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 NO.5-40
GTIN	4062406045531
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNC-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 40

Ø Filettatura: 3,175 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø Codolo D_s: 3,5 mm

Quadro del codolo □: 2,7 mm

Ø Preforo: 2,59 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	2,59 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Ø Codolo D _s	3,5 mm
Filetti per pollice	40
Quadro del codolo □	2,7 mm
Norma	DIN 371

Profondità filettatura	7,9 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	0,635 mm
Ø Filettatura	3,175 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	5-40 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare