

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 5/16-27**

## Dati di ordinazione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130041 5/16-27 |
| GTIN            | 4062406045852  |
| Classe articolo | 10N            |

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

## Descrizione tecnica

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 8 mm     |
| Norma                                | DIN 371  |
| Profondità filettatura               | 19,85 mm |
| Ø Preforo                            | 7,1 mm   |
| Passo della filettatura              | 0,941 mm |
| Filetti per pollice                  | 27       |
| Ø Filettatura                        | 7,938 mm |
| Numero taglienti Z                   | 3        |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3        |
| Materiale da taglio                  | HSS E    |
| Lunghezza complessiva L              | 90 mm    |
| Quadro del codolo □                  | 6,2 mm   |
| Tipo di filettatura                  | UNS-LH   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Misura del filetto              | 5/16-27 UNS LH                                 |
| Rivestimento                    | non rivestito                                  |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                       |
| Norma filettatura               | ASME B1.1                                      |
| Classe di tolleranza            | 1B   |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10                                       |
| Classe di tolleranza            | 3B   |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20                                       |
| Classe di tolleranza            | 2B   |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05                                       |
| Forma dell'imbocco              | C  |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                       |
| Passaggio interno per LR        | no   |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 2×D in caso di foro cieco               |
| Direzione di taglio             | sinistro                                       |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza  |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                             |