

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 9/16-12****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130041 9/16-12 |
| GTIN            | 4062406046200  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNC-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 12  
Ø Filettatura: 14,288 mm  
Lunghezza complessiva L: 110 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 11 mm  
Quadro del codolo □: 9 mm  
Ø Preforo: 12,15 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Numero di scanalature per i trucioli | 3         |
| Numero taglienti Z                   | 3         |
| Ø Filettatura                        | 14,288 mm |
| Lunghezza complessiva L              | 110 mm    |
| Norma                                | DIN 376   |
| Filetti per pollice                  | 12        |
| Profondità filettatura               | 35,72 mm  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ø Preforo                       | 12,15 mm                                    |
| Passo della filettatura         | 2,117 mm                                    |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>         | 11 mm                                       |
| Materiale da taglio             | HSS E                                       |
| Quadro del codolo □             | 9 mm  |
| Tipo di filettatura             | UNC-LH                                      |
| Misura del filetto              | 9/16-12 UNC LH                              |
| Rivestimento                    | non rivestito                               |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | ASME B1.1                                   |
| Classe di tolleranza            | 1B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10                                    |
| Classe di tolleranza            | 3B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20                                    |
| Classe di tolleranza            | 2B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05                                    |
| Forma dell'imbocco              | C   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 2xD in caso di foro cieco            |
| Direzione di taglio             | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |