

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.1/4-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130045 1.1/4-10
GTIN	4062406049133
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 10
Ø Filettatura: 31,75 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø Codolo D_s: 25 mm
Quadro del codolo □: 20 mm
Ø Preforo: 29,5 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	20 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Ø Preforo	29,5 mm
Ø Filettatura	31,75 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	2,54 mm
Numero taglienti Z	4

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	79,38 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Filetti per pollice	10
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1.1/4-10 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare