

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 7/16-28****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 7/16-28
GTIN	4062406045982
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNEF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 28

Ø Filettatura: 11,112 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø Codolo D_s: 9 mm

Quadro del codolo □: 7 mm

Ø Preforo: 10,35 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Filetti per pollice	28
Ø Filettatura	11,112 mm
Profondità filettatura	27,78 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Codolo D _s	9 mm
Ø Preforo	10,35 mm

Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	7 mm
Passo della filettatura	0,907 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	7/16-28 UNEF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare