

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.7/8-18


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 1.7/8-18
GTIN	4062406047504
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 18

Ø Filettatura: 47,625 mm

Lunghezza complessiva L: 250 mm

 Ø Codolo D_s: 36 mm

Quadro del codolo □: 29 mm

Ø Preforo: 46,35 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	47,625 mm
Filetti per pollice	18
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Codolo D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Ø Preforo	46,35 mm
Quadro del codolo □	29 mm

Numero taglienti Z	4
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,411 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	119 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1.7/8-18 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare