

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.1/2-10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 1.1/2-10
GTIN	4062406049409
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 10
 Ø Filettatura: 38,1 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø Codolo D_s: 32 mm
 Quadro del codolo □: 24 mm
 Ø Preforo: 35,7 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	24 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	200 mm
Filetti per pollice	10
Ø Filettatura	38,1 mm
Numero taglienti Z	4

Ø Preforo	35,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	95,25 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	2,54 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1.1/2-10 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare