

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.1/8-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130045 1.1/8-14
GTIN	4062406048983
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 14
Ø Filettatura: 28,575 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø Codolo D_s: 22 mm
Quadro del codolo □: 18 mm
Ø Preforo: 27 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	14
Ø Codolo D _s	22 mm
Quadro del codolo □	18 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Numero taglienti Z	4
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,814 mm

Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	27 mm
Profondità filettatura	71,44 mm
Ø Filettatura	28,575 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1.1/8-14 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare