

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 5/16-48****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 5/16-48
GTIN	4062406045814
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 48

Ø Filettatura: 7,938 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 8 mm

Quadro del codolo □: 6,2 mm

Ø Preforo: 7,5 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	6,2 mm
Passo della filettatura	0,529 mm
Ø Filettatura	7,938 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Profondità filettatura	19,85 mm
Ø Preforo	7,5 mm

Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	90 mm
Filetti per pollice	48
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	5/16-48 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare