

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.10-48****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 NO.10-48
GTIN	4062406045593
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 48

Ø Filettatura: 4,826 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø Codolo D_s: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø Preforo: 4,35 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	48
Ø Filettatura	4,826 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,529 mm
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	12,1 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	4,35 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	6 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	10-48 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare