

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.8-36

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 NO.8-36
GTIN	4062406045562
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 36
 Ø Filettatura: 4,166 mm
 Lunghezza complessiva L: 63 mm
 Ø Codolo D_s: 4,5 mm
 Quadro del codolo □: 3,4 mm
 Ø Preforo: 3,5 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	63 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	3,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	4,166 mm
Filetti per pollice	36
Numero di scanalature per i trucioli	3

Quadro del codolo □	3,4 mm
Passo della filettatura	0,706 mm
Norma	DIN 371
∅ Codolo D _s	4,5 mm
Profondità filettatura	10,4 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	8-36 UNF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare