

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.5/8-8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 1.5/8-8
GTIN	4062406049553
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 8
 Ø Filettatura: 41,275 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø Codolo D_s: 32 mm
 Quadro del codolo □: 24 mm
 Ø Preforo: 38,3 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	24 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	38,3 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Profondità filettatura	103,19 mm
Norma	DIN 376

Ø Filettatura	41,275 mm
Numero taglienti Z	4
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	8
Passo della filettatura	3,175 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.5/8-8 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare