

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.12-28****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 NO.12-28
GTIN	4062406045708
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 28

Ø Filettatura: 5,486 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø Preforo: 4,7 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità filettatura	13,7 mm
Filetti per pollice	28
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	80 mm
Numero taglienti Z	3

Ø Filettatura	5,486 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Ø Preforo	4,7 mm
Passo della filettatura	0,907 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	12-28 UNF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare