

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.4-40


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 NO.4-40
GTIN	4062406045517
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 91 giorni
 Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNC-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 40
 Ø Filettatura: 2,845 mm
 Lunghezza complessiva L: 56 mm
 Ø Codolo D_s: 3,5 mm
 Quadro del codolo □: 2,7 mm
 Ø Preforo: 2,27 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	3,5 mm
Filetti per pollice	40
Profondità filettatura	7,1 mm
Norma	DIN 371
Ø Filettatura	2,845 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	56 mm

Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	2,7 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,635 mm
Ø Preforo	2,27 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	4-40 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare