

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 7/8-27


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 7/8-27
GTIN	4062406046446
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 27

Ø Filettatura: 22,225 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

 Ø Codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø Preforo: 21,4 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	22,225 mm
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	14,5 mm
Ø Codolo D _s	18 mm
Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	27
Profondità filettatura	55,56 mm

Lunghezza complessiva L	140 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,94 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	21,4 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	7/8-27 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare