

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.1/16-18

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 1.1/16-18
GTIN	4062406048907
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNEF
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 18
 Ø Filettatura: 26,99 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø Codolo D_s: 20 mm
 Quadro del codolo □: 16 mm
 Ø Preforo: 25,8 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	4
Lunghezza complessiva L	160 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	25,8 mm
Ø Filettatura	26,99 mm
Norma	DIN 376

Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	20 mm
Profondità filettatura	67,5 mm
Filetti per pollice	18
Passo della filettatura	1,411 mm
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	1.1/16-18 UNEF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare