

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.1/4-8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 1.1/4-8
GTIN	4062406049140
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 8
 Ø Filettatura: 31,75 mm
 Lunghezza complessiva L: 180 mm
 Ø Codolo D_s: 25 mm
 Quadro del codolo □: 20 mm
 Ø Preforo: 28,8 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	3,175 mm
Filetti per pollice	8
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Filettatura	31,75 mm
Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	79,38 mm
Quadro del codolo □	20 mm

Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	25 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	28,8 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.1/4-8 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare