

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.1-64**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 NO.1-64
GTIN	4062406045456
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 91 giorni

Quantità minima d'ordine: 25 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNC-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 64

Ø Filettatura: 1,854 mm

Lunghezza complessiva L: 45 mm

 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø Preforo: 1,5 mm

## Descrizione tecnica

Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,8 mm
Profondità filettatura	4,635 mm
Ø Filettatura	1,854 mm
Norma	DIN 371
Filetti per pollice	64
Ø Preforo	1,5 mm
Passo della filettatura	0,399 mm

Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	2,1 mm
Lunghezza complessiva L	45 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	1-64 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare