

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 7/16-24

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 7/16-24
GTIN	4062406046002
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 24
 Ø Filettatura: 11,112 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 9 mm
 Quadro del codolo □: 7 mm
 Ø Preforo: 10,1 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,058 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	27,78 mm
Ø Codolo D _s	9 mm
Ø Filettatura	11,112 mm
Numero taglienti Z	3

Quadro del codolo □	7 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Preforo	10,1 mm
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	24
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	7/16-24 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare